

# Miniguias DGSL-12-150-EA

Cód. do item: 570186

FESTO



## Ficha técnica

Característica	Valor
Curso	150 mm
Área/comprimento da posição final ajustável dianteira	67 mm
Área/comprimento da posição final ajustável da parte traseira	5.5 mm
Diâmetro do êmbolo	16 mm
Modo de operação da unidade de acionamento	Elemento de fixação
Amortecimento	Anéis/placas de amortecimento elásticos curtos em ambos os lados
Posição de instalação	Indiferente
Guia	Guia com rolamento de esferas
Estrutura	Elemento de fixação Êmbolo Haste Carro
Detecção de posição	para o sensor de proximidade
Pressão operacional	0.1 MPa...0.8 MPa 1 bar...8 bar
Velocidade máxima	0.8 m/s
Repetibilidade	0,3 mm
Funcionamento	de dupla ação
Meio de operação	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Observação sobre o meio de operação/controle	Admite operação com ar lubrificado (uso obrigatório de ar lubrificado na operação posterior)
Classe de resistência à corrosão KBK	0 - sem resistência à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	0 °C...60 °C
Força de impacto nas posições finais	0,25 Nm
Curso de amortecimento	1 mm
Força máx. Fy	1400 N
Força máx. Fz	1400 N
Torque máximo Mx	20 Nm
Torque máximo My	15 Nm
Torque máx. Mz	15 Nm
Força teórica a 6 bar, retorno	104 N
Força teórica a 6 bar, avanço	121 N

<b>Característica</b>	<b>Valor</b>
Cargas móveis	614 g
Peso do produto	1524 g
Conexões alternativas	Ver símbolo do produto
Tipo de fixação	com orifício de passagem
Conexão pneumática	M5
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material da tampa	Liga de alumínio
Material vedações	HNBR
Material corpo	Liga de alumínio
Material da haste	Aço inoxidável de alta liga