

# Tubo plástico PUN-CM-10-SW

Número de referência: 130817

FESTO



## Ficha técnica

| Característica                                   | Valor                                                             |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Diâmetro externo                                 | 10 mm                                                             |
| Raio de curvatura relevante para a taxa de fluxo | 60 mm                                                             |
| Diâmetro interior                                | 7 mm                                                              |
| Raio de curvatura mín.                           | 30 mm                                                             |
| Características do tubo                          | com aptidão para cadeias de energia                               |
| Pressão da operação dependente da temperatura    | -0.095 MPa...1 MPa<br>-0.95 bar...10 bar<br>-13.775 psi...145 psi |
| Resistência da superfície                        | 0.01 MOhm...10 MOhm                                               |
| Meio de funcionamento                            | Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:-:-]               |
| Em conformidade com LABS                         | VDMA24364-B2-L                                                    |
| Temperatura ambiente                             | -35 oC...60 oC                                                    |
| Peso do produto por comprimento                  | 0.05158 kg/m                                                      |
| Conexão pneumática                               | Para união rápida com diâmetro externo de 10 mm                   |
| Cor                                              | Preto                                                             |
| Dureza da margem                                 | D 52 +/-3                                                         |
| Observação sobre os materiais                    | Em conformidade com a RoHS                                        |
| Material do tubo                                 | TPE-U(PU)                                                         |