

Válvula solenoide VUVS-L25-B52-D-N14-F8

Cód. do item: 575556

FESTO



Ficha técnica

| Característica | Valor |
|--|--|
| Função de válvula | 5/2 biestável |
| Tipo de acionamento | elétrico |
| Tamanho da válvula | 26.5 mm |
| Vazão nominal padrão | 1300 l/min |
| Conexão de trabalho pneumática | 1/4 NPT |
| Pressão operacional | 0.15 MPa...1 MPa 1.5 bar...10 bar |
| Estrutura | Válvula de comporta de êmbolo |
| Certificação | c UL us - Recognized (OL) |
| Classificação marítima | ver certificado |
| Órgão certificador | DNVGL-TAA000011J |
| Diâmetro nominal | 6.9 mm |
| Função do escape | com controle de vazão |
| Tipo de vedação | mole |
| Posição de instalação | Indiferente |
| Acionamento manual auxiliar | Com trava sem trava |
| Tipo de comando | Servopilotado |
| Alimentação de ar piloto | interno |
| Sentido da vazão | Não reversível |
| Cobertura | cobertura positiva |
| Valor b | 0.4 |
| Valor C | 5.6 l/sbar |
| Tempo de comutação em | 11 ms |
| Pulso de teste positivo máx. com sinal 0 | 2000 µs |
| Pulso de teste negativo máx. com sinal 1 | 3600 µs |
| Meio de operação | Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Observação sobre o meio de operação/controlado | Admite operação com ar lubrificado (uso obrigatório de ar lubrificado na operação posterior) |
| Resistência à vibração | Teste de transporte com grau de severidade 2, segundo FN 942017-4 e EN 60068-2-6 |
| Resistência a choques | Teste de choque com grau de severidade 2 segundo FN942017-5 e EN 60068-2-27 |

| Característica | Valor |
|--------------------------------------|---|
| Classe de resistência à corrosão KBK | 2 - resistência moderada à corrosão |
| Conformidade LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura do meio | -10 °C...60 °C |
| Meio de controle | Ar comprimido, conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Temperatura ambiente | -10 °C...60 °C |
| Peso do produto | 322 g |
| Tipo de fixação | alternativo: Em régua de conexão com orifício de passagem |
| Conexão do orifício de escape | Não retido |
| Conexão do escape de piloto 82 | 10-32 UNF-2B |
| Conexão do escape de piloto 84 | 10-32 UNF-2B |
| Conexão pneumática 1 | 1/4 NPT |
| Conexão pneumática 2 | 1/4 NPT |
| Conexão pneumática 3 | 1/4 NPT |
| Conexão pneumática 4 | 1/4 NPT |
| Conexão pneumática 5 | 1/4 NPT |
| Indicação sobre os materiais | Conformidade RoHS |
| Material vedações | HNBR NBR |
| Material corpo | Alumínio em fundição injetada envernizado |
| Material da guia do êmbolo | Liga de alumínio |
| Material dos parafusos | Aço galvanizado |