

Garra angular DHWS-25-A-NC

Número de referência: 1310181

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	25
Intercâmbio máximo	0.2 mm
Ângulo de abertura máx.	40 deg
Simetria rotacional	0.2 mm
Precisão de repetição da garra	0.04 mm
Número de mordentes	2
Posição de montagem	Qualquer um
Modo de funcionamento	Dupla ação
Função da garra	Ângulo
Retenção de força de aderência	Durante o fecho
Construção	Alavanca
Detecção de posição	Através do sensor de proximidade
Pressão operacional	4 bar...8 bar
Frequência máx. de operação da garra pneumática	3 Hz
Tempo de abertura mín. em 6 bar	106 ms
Tempo mín. de fecho em 6 bar	59 ms
Meio de funcionamento	Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Nota sobre o meio operacional/controlo	A operação lubrificada é possível (no caso em que a operação lubrificada será sempre obrigatória)
Classe de resistência à corrosão (CRC)	1 - Baixa resistência à corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B2-L
Adequação para a produção de baterias de iões de lítio	Não se podem utilizar metais com mais de 5% de cobre em massa. Exceções: placas de circuito impresso, conectores elétricos e bobinas
Temperatura ambiente	5 oC...60 oC
Momento de inércia	0.64 kgcm ²
Força máxima no mordente Fz, estático	90 N
Torque máximo no mordente Mx, estático	3.6 Nm
Torque máximo no mordente My, estático	3.6 Nm
Torque máximo no mordente Mz, estático	3.6 Nm
Peso do produto	265 g

Característica	Valor
Tipo de montagem	Alternativa: Pela rosca fêmea e manga central Pelo orifício de passagem e manga central
Conexão pneumática	M5
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material da tampa	PA
Material da caixa	Liga de alumínio forjada Anodizado rígido
Material do mordente	Aço de alta liga