

Cilindro plano DZH-50-50-PPV-A

Número de referência: 14065

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Curso	50 mm
Diâmetro do pistão	50 mm Diâmetro equivalente
Rosca da biela	M16 x 1,5
Ângulo máx. de rotação da biela +/-	0.75 deg
Amortecimento	Amortecimento pneumático, ajustável em ambas as extremidades
Posição de montagem	Qualquer um
Modo de funcionamento	Dupla ação
Construção	Pistão Biela
Deteção de posição	Através do sensor de proximidade
Variantes	Haste em uma extremidade
Proteção contra rotação/guia	Pistão oval
Pressão operacional	0.06 MPa...1 MPa 0.6 bar...10 bar
Meio de funcionamento	Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Nota sobre o meio operacional/controlo	A operação lubrificada é possível (no caso em que a operação lubrificada será sempre obrigatória)
Classe de resistência à corrosão (CRC)	2 - tensão moderada da corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-20 oC...80 oC
Curso do amortecimento	23 mm
Torque máx. para proteção contra rotação	1.7 Nm
Força teórica em 6 bar, retração	989 N
Força teórica em 6 bar, avanço	1178 N
Mobilidade da carga	552 g
Peso do produto	1524 g
Peso adicional por curso de 10 mm	52.3 g
Peso básico com curso de 0 mm	1263 g
Tipo de montagem	Alternativa: Com rosca fêmea Através dos acessórios
Conexão pneumática	G1/4

Característica	Valor
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material da tampa	Alumínio
Material de vedações	TPE-U(PU)
Material da caixa	Alumínio
Material do vedante do pistão	TPE-U(PU)
Material da biela	Aço de alta liga