

# Tomada de corrente com cabo KMEB-1-230AC-2.5

Número de referência: 151690

FESTO



## Ficha técnica

| Característica                                       | Valor                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Posição de montagem                                  | Qualquer um                                                                                                                 |
| Peso do produto                                      | 125 g                                                                                                                       |
| Ligação elétrica 1                                   | Tomada, de acordo com EN 175301-803, tipo C                                                                                 |
| Ligação elétrica 1, desenho                          | Retangular                                                                                                                  |
| Ligação elétrica 1, tipo de conexão                  | Tomada                                                                                                                      |
| Ligação elétrica 1, saída do cabo                    | Angular                                                                                                                     |
| Ligação elétrica 1, observação sobre a saída do cabo | 90°                                                                                                                         |
| Conexão elétrica 1, número de pinos/fios             | 3                                                                                                                           |
| Ligação elétrica 1, tipo de montagem                 | Na válvula solenoide de ar com parafuso central M2,5                                                                        |
| Ligação elétrica 2, tecnologia de conexão            | Extremidade aberta                                                                                                          |
| Ligação elétrica 2, número de pinos/fios             | 3                                                                                                                           |
| Voltagem de funcionamento nominal CA                 | 230 V                                                                                                                       |
| Resistência a sobretensão                            | 4 kV                                                                                                                        |
| Conexão protetora à terra                            | Presente                                                                                                                    |
| Comprimento do cabo                                  | 2.5 m                                                                                                                       |
| Característica do cabo                               | Padrão                                                                                                                      |
| Diâmetro do cabo                                     | 5.2 mm                                                                                                                      |
| Composição do cabo                                   | 3 x 0,5 mm²                                                                                                                 |
| Terminais dos fios                                   | Terminal para cabos                                                                                                         |
| Nível de proteção                                    | IP65<br>De acordo com IEC 60529                                                                                             |
| Temperatura ambiente                                 | -20 oC...80 oC                                                                                                              |
| Marcação CE (ver declaração de conformidade)         | De acordo com a Diretiva Baixa Tensão da UE<br>De acordo com a diretiva RoHS da UE                                          |
| Marcação UKCA (ver declaração de conformidade)       | De acordo com as especificações da RoHS do Reino Unido<br>de acordo com a normativa do Reino Unido para o material elétrico |
| Em conformidade com LABS                             | VDMA24364-B2-L                                                                                                              |
| Nível de contaminação                                | 3                                                                                                                           |
| Classe de resistência à corrosão (CRC)               | 1 - Baixa resistência à corrosão                                                                                            |
| Material da bainha do cabo                           | PVC                                                                                                                         |
| Material da caixa                                    | PA66-GF30                                                                                                                   |
| Material de vedações                                 | NBR                                                                                                                         |

| Característica                 | Valor                   |
|--------------------------------|-------------------------|
| Material dos contactos do pino | Liga de cobre, prateado |