

# Base de apoio do coletor com conexões de 90º NAVW-1/2-3-ISO

Número de referência: 152791

FESTO



## Ficha técnica

| Característica                         | Valor                                                                   |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Posição de montagem                    | Qualquer um                                                             |
| De acordo com a norma                  | ISO 5599-1                                                              |
| Meio de funcionamento                  | Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:-:-]                     |
| Nota sobre o meio operacional/controlo | Óleo de éster < 0,1mg/m³, de acordo com a norma ISO 8573-1:2010 [-:-:2] |
| Em conformidade com LABS               | VDMA24364-B2-L                                                          |
| Temperatura de armazenamento           | -20 oC...80 oC                                                          |
| Temperatura do meio                    | -10 oC...60 oC                                                          |
| Temperatura ambiente                   | -10 oC...60 oC                                                          |
| Peso do produto                        | 1020 g                                                                  |
| Tipo de montagem, base de apoio        | Pelo orifício de passagem                                               |
| Tipo de montagem                       | Pelo orifício de passagem                                               |
| Conexão de ar piloto 12/14             | G1/8                                                                    |
| Conexão de ar de piloto auxiliar 12    | G1/8                                                                    |
| Conexão de ar de piloto auxiliar 14    | G1/8                                                                    |
| Porta de ar de piloto 12               | G1/8                                                                    |
| Conexão de ar piloto 14                | G1/8                                                                    |
| Conexão pneumática 1                   | G1/2                                                                    |
| Conexão pneumática 2                   | G1/2                                                                    |
| Conexão pneumática 4                   | G1/2                                                                    |
| Material da base de apoio              | Alumínio fundido                                                        |