

Distribuidor múltiplo QSYTF-1/2-12-B

Número de referência: 153199

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	Padrão
Largura nominal	10 mm
Profundidade de inserção do tubo	23.4 mm
Tipo de vedante no perno aparafusado	Revestimento
Posição de montagem	Qualquer um
Construção	Princípio Push-Pull
Tamanho da embalagem	1
Pressão de operação para toda a faixa de temperatura	-0.095 MPa...0.6 MPa -0.95 bar...6 bar -13.775 psi...87 psi
Pressão da operação dependente da temperatura	-0.095 MPa...1.4 MPa -0.95 bar...14 bar -13.775 psi...203 psi
Observação sobre a pressão operacional	Água: máx. 0,6 MPa a 0-50 °C
Meio de funcionamento	Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Água (líquida, sem gelo)
Nota sobre o meio operacional/controlo	É possível o funcionamento com a lubrificação com óleo
Classe de resistência à corrosão (CRC)	1 - Baixa resistência à corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-10 oC...80 oC
Torque de aperto nominal	26 Nm
Tolerância para o torque de aperto nominal	± 20%
Peso do produto	110 g
N.º de saídas	3
N.º das linhas de alimentação	1
Conexão pneumática 1	Rosca macho R1/2
Conexão pneumática 2	Rosca interna G1/2 Para tubos de diâmetro externo 12 mm
Cor do anel de desengate	Azul
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material da caixa	PBT
Material dos pinos ocios	Latão niquelado
Material do anel de desengate	POM

Característica	Valor
Material do vedante do tubo	NBR
Material da garra de retenção do tubo	Aço inoxidável de liga alta