


Cilindros redondos EG-6-15-PK-3

Número de referência: 15893

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Curso	15 mm
Diâmetro do pistão	6 mm
Amortecimento	Numa extremidade Não ajustável
Posição de montagem	Qualquer um
Construção	Pistão Biela Tambor do cilindro
Detecção de posição	Sem
Variantes	Haste em uma extremidade
Pressão operacional	3 bar...7 bar
Modo de funcionamento	Arranque Atuação simples
Meio de funcionamento	Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:--]
Classe de resistência à corrosão (CRC)	1 - Baixa resistência à corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	5 oC...60 oC
Força teórica em 6 bar, avanço	11.8 N
Força de retorno da mola mín. teórica	2 N
Força de retorno máx. teórica da mola	5.2 N
Peso do produto	20 g
Tipo de montagem	Com porca de travamento
Conexão pneumática	PK-3
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material da tampa	Aço de alta liga
Material de vedações	NBR
Material da biela	Aço inoxidável de liga alta
Material do tambor do cilindro	Aço inoxidável de liga alta