

Conjunto de prensas servoacionadas YJKP

Cód. do item: 8077950

FESTO



Ficha técnica

| Característica | Valor |
|--------------------------------------|--|
| Força de compressão | 0 kN...17 kN |
| Curso de trabalho | 100 mm...400 mm |
| Comprimento do cabo | 5 m...15 m |
| Frequência de amostragem | 1000 Hz |
| Protocolo | EtherNet/IP Modbus TCP OPC-UA IO PROFINET TCP/IP |
| Posição de instalação | Indiferente |
| Tipo de motor | Servomotor |
| Aceleração máx. | 2 m/s ² |
| Tempo de ativação | 100% |
| Velocidade de avanço | 0 mm/s...250 mm/s |
| Precisão em ± % FS | 0.25 %FS |
| Carga útil máxima | 19.5 kg...95 kg |
| Peso do produto | 5,5 kg...66,7 kg |
| Temperatura ambiente | 0 °C...40 °C |
| Temperatura de armazenamento | -10 °C...60 °C |
| Grau de proteção | IP20 |
| Umidade relativa do ar | 0 - 90% |
| Indicação sobre os materiais | Conformidade RoHS |
| Classe de resistência à corrosão KBK | 0 - sem resistência à corrosão |
| Conformidade LABS | VDMA24364-Zona III |