

Cilindro compacto ADN-S-50-50-A-P-A

Cód. do item: 8092086

FESTO



Ficha técnica

| Característica | Valor |
|--|--|
| Curso | 50 mm |
| Diâmetro do êmbolo | 50 mm |
| Amortecimento | anéis/placas de amortecimento elásticos em ambos os lados |
| Posição de instalação | Indiferente |
| Funcionamento | de dupla ação |
| Rosca da haste | Rosca macho |
| Estrutura | Êmbolo Haste |
| Detecção de posição | para o sensor de proximidade |
| Variantes | haste simples |
| Pressão operacional | 0.04 MPa...1 MPa 0.4 bar...10 bar |
| Meio de operação | Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Observação sobre o meio de operação/controlado | Admite operação com ar lubrificado (uso obrigatório de ar lubrificado na operação posterior) |
| Classe de resistência à corrosão KBK | 1 - baixa resistência à corrosão |
| Conformidade LABS | VDMA24364-B2-L |
| Temperatura ambiente | 0 °C...60 °C |
| Força de impacto nas posições finais | 1 J |
| Força teórica a 6 bar, retorno | 1057 N |
| Força teórica a 6 bar, avanço | 1178 N |
| Cargas móveis com curso de 0 mm | 104 g |
| Suplemento de massa movida por curso de 10 mm | 16 g |
| Peso básico com curso de 0 mm | 324 g |
| Suplemento de peso por curso de 10 mm | 63 g |
| Tipo de fixação | alternativo: com orifício de passagem Com rosca fêmea Com acessórios |
| Conexão pneumática | G1/8 |
| Indicação sobre os materiais | Conformidade RoHS |
| Material da tampa | Liga de alumínio forjado, anodizado |
| Material das vedações dinâmicas | TPE-U(PU) |

| Característica | Valor |
|-----------------------|------------------------------------|
| Material corpo | Liga de alumínio forjado anodizado |
| Material da haste | Aço inoxidável de alta liga |