


Unidade de serviço LFR-1/8-D-MINI-KA-A

Número de referência: 185708

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	Mini
Série	D
Bloqueio do atuador	Botão rotativo com retenção
Posição de montagem	Vertical +/- 5°
Grau de filtração	40 µm
Drenagem do condensador	Completamente automático
Construção	Módulo de derivação Regulador de pressão com manómetro
Volume de condensado máx.	22 cm³
Proteção da bacia	Proteção da bacia metálica
Indicador de pressão	Com medidor de pressão
Pressão operacional	0.2 MPa...1.2 MPa 2 bar...12 bar 29 psi...174 psi
Faixa de regulação da pressão MPa	0.05 MPa...1.2 MPa
Taxa de regulação da pressão	0.5 bar...12 bar
Taxa de regulação da pressão psi	7.25 psi...174 psi
Histerese de pressão máx.	0.015 MPa 0.15 bar 2.175 psi
Caudal nominal normal (normalizado de acordo com a norma DIN 1343)	720 l/min
Meio de funcionamento	Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [-:-:-] Gases inertes
Classe de resistência à corrosão (CRC)	2 - tensão moderada da corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Qualidade do ar na saída	Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:8:4] Gases inertes
Temperatura do meio	-10 oC...60 oC
Temperatura ambiente	-10 oC...60 oC
Peso do produto	800 g
Tipo de montagem	Alternativa: Instalação em linha Através dos acessórios
Conexão pneumática 1	G1/8

Característica	Valor
Conexão pneumática 2	G1/8
Material da caixa	Zinco fundido
Material do copo	PC