


# Cilindros de curso reduzido AEVC-16-25-A-P

Número de referência: 188107

FESTO



## Ficha técnica

| Característica                              | Valor                                                                                             |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Curso                                       | 25 mm                                                                                             |
| Diâmetro do pistão                          | 16 mm                                                                                             |
| Força de retorno da mola com biela retraída | 5 N                                                                                               |
| Amortecimento                               | Anéis/placas de amortecimento elástico em ambas as extremidades                                   |
| Posição de montagem                         | Qualquer um                                                                                       |
| Modo de funcionamento                       | Arranque<br>Atuação simples                                                                       |
| Construção                                  | Pistão<br>Biela                                                                                   |
| Detecção de posição                         | Sem                                                                                               |
| Pressão operacional                         | 0.15 MPa...1 MPa<br>1.5 bar...10 bar<br>21.75 psi...145 psi                                       |
| Meio de funcionamento                       | Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                                               |
| Nota sobre o meio operacional/controlo      | A operação lubrificada é possível (no caso em que a operação lubrificada será sempre obrigatória) |
| Classe de resistência à corrosão (CRC)      | 1 - Baixa resistência à corrosão                                                                  |
| Em conformidade com LABS                    | VDMA24364-B1/B2-L                                                                                 |
| Temperatura ambiente                        | -20 oC...80 oC                                                                                    |
| Força teórica em 6 bar, avanço              | 105 N                                                                                             |
| Mobilidade da carga                         | 19 g                                                                                              |
| Peso do produto                             | 81 g                                                                                              |
| Tipo de montagem                            | Alternativa:<br>Pelo orifício de passagem<br>Através dos acessórios                               |
| Conexão pneumática                          | M5                                                                                                |
| Observação sobre os materiais               | Em conformidade com a RoHS                                                                        |
| Material da tampa                           | Liga de alumínio forjada<br>Anodizado                                                             |
| Material de vedações                        | NBR<br>TPE-U(PU)                                                                                  |
| Material da caixa                           | Liga de alumínio forjada<br>Anodizado                                                             |
| Material da biela                           | Aço de alta liga                                                                                  |