

# Ventosa ESG-100

Número de referência: 189179

FESTO



## Ficha técnica

| Característica                         | Valor                                                                                                                    |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Diâmetro da ventosa                    | 100 mm                                                                                                                   |
| Posição de montagem                    | Vertical                                                                                                                 |
| Construção                             | Conexão do vácuo em cima<br>Conexão de vácuo na lateral<br>Com compensador de altura<br>Com compensador de altura grande |
| Atribuição do suporte da ventosa       | Tamanho 5                                                                                                                |
| Formato da ventosa                     | Redondo extra-profundo<br>Redondo, plano<br>Redondo, profundo                                                            |
| Meio de funcionamento                  | Ar atmosférico de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:~:]                                                                      |
| Classe de resistência à corrosão (CRC) | 1 - Baixa resistência à corrosão                                                                                         |
| Temperatura ambiente                   | -30 oC...200 oC                                                                                                          |
| Conexão de vácuo                       | G1/8<br>G1/4                                                                                                             |
| Observação sobre os materiais          | Em conformidade com a RoHS                                                                                               |
| Material da ventosa                    | FPM<br>NBR<br>PUR<br>VMQ (silicone)<br>Vulkollan                                                                         |