


# Ventosa com conexão ESS-10-BS

Número de referência: 189376

FESTO



## Ficha técnica

| Característica                                   | Valor                                                       |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Compensador da altura da ventosa                 | 4 mm                                                        |
| Raio mín. da ferramenta                          | 20 mm                                                       |
| Largura nominal                                  | 2 mm                                                        |
| Diâmetro da ventosa                              | 10 mm                                                       |
| Volume de sucção                                 | 0,38 cm³                                                    |
| Posição de conexão                               | Em cima                                                     |
| Posição de montagem                              | Qualquer um                                                 |
| Atribuição do suporte da ventosa                 | Tamanho 3                                                   |
| Formato da ventosa                               | Foles redondos, 1,5 convoluções                             |
| Pressão operacional                              | -95 kPa...0 kPa<br>-0.95 bar...0 bar<br>-13.775 psi...0 psi |
| Pressão operacional nominal                      | -70 kPa<br>-0.7 bar<br>-10.15 psi                           |
| Meio de funcionamento                            | Ar atmosférico de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:-:-]        |
| Classe de resistência à corrosão (CRC)           | 1 - Baixa resistência à corrosão                            |
| Em conformidade com LABS                         | VDMA24364 zona III                                          |
| Alimentação segura                               | Ver informação complementar do material                     |
| Temperatura ambiente                             | -30 oC...180 oC                                             |
| Força de retenção na pressão operacional nominal | 4.7 N                                                       |
| Carga transversal à pressão operacional nominal  | 2.5 N                                                       |
| Peso do produto                                  | 1.8 g                                                       |
| Tipo de montagem                                 | Através da porta de vácuo                                   |
| Conexão de vácuo                                 | M4                                                          |
| Cor                                              | Transparente                                                |
| Dureza da margem                                 | 50 +/- 5                                                    |
| Material do punhão aparafusado                   | Latão niquelado                                             |
| Observação sobre os materiais                    | Em conformidade com a RoHS                                  |
| Material da ventosa                              | VMQ (silicone)                                              |