

Garra radial DHRC-16-A

Cód. do item: 8128723

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	16
Máx. precisão de troca	0.2 mm
Ângulo de abertura máx.	180 deg
Simetria de rotação	0.2 mm
Repetibilidade garra	0.1 mm
Número de mordanças	2
Tipo de acionamento	Pneumático
Posição de instalação	Indiferente
Funcionamento	de dupla ação
Função de garra	Radial
Fixação de segurança no fechamento	sem
Estrutura	Sentido de conexão lateral sequência de movimento guiada pela força
Detecção de posição	para o sensor de proximidade
Pressão operacional	0.1 MPa...0.8 MPa 1 bar...8 bar 14.5 psi...116 psi
Frequência de trabalho máx. garra	2 Hz
Tempo de abertura mínimo a 6 bar	37 ms
Tempo de fechamento mín. a 6 bar	53 ms
Meio de operação	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Observação sobre o meio de operação/controlre	Admite operação com ar lubrificado (uso obrigatório de ar lubrificado na operação posterior)
Classe de resistência à corrosão KBK	0 - sem resistência à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Torque de fixação total a 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), abertura	81.1 Ncm
Torque de fixação no fechamento a 6 bar	66.8 Ncm
Momento de inércia	0.132 kgcm ²
Força máx. em mordanças Fz estática	60 N
Torque máx. em mordanças Mx estático	2 Nm
Torque máx. Mz estático nas mordanças My	1 Nm

Característica	Valor
Torque máx. Mz estático nas mordças	2 Nm
Peso do produto	111 g
Tipo de fixação	alternativo: Fixação direta por orifício de passagem Montagem direta por roscas Com orifício de passagem e pino de ajuste Com rosca fêmea e pino de ajuste
Conexão pneumática	M3
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material da tampa móvel	Liga de alumínio forjado anodizado
Material corpo	Liga de alumínio forjado anodizado
Material mordças	Aço de alta liga