


## Ventosa de vácuo ESV-40-ES

Número de referência: 191033

FESTO



### Ficha técnica

| Característica                                   | Valor                                                       |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Raio mín. da ferramenta                          | 80 mm                                                       |
| Diâmetro da ventosa                              | 40 mm                                                       |
| Volume de sucção                                 | 3.733 cm³                                                   |
| Posição de conexão                               | Em cima                                                     |
| Posição de montagem                              | Qualquer um                                                 |
| Formato da ventosa                               | Redondo extra-profundo                                      |
| Pressão operacional                              | -95 kPa...0 kPa<br>-0.95 bar...0 bar<br>-13.775 psi...0 psi |
| Pressão operacional nominal                      | -70 kPa<br>-0.7 bar<br>-10.15 psi                           |
| Meio de funcionamento                            | Ar atmosférico de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:-:-]        |
| Em conformidade com LABS                         | VDMA24364 zona III                                          |
| Alimentação segura                               | Ver informação complementar do material                     |
| Temperatura ambiente                             | -30 °C...180 °C                                             |
| Força de retenção na pressão operacional nominal | 67.6 N                                                      |
| Peso do produto                                  | 8 g                                                         |
| Cor                                              | Transparente                                                |
| Dureza da margem                                 | 50 +/- 5                                                    |
| Observação sobre os materiais                    | Em conformidade com a RoHS                                  |
| Material da ventosa                              | VMQ (silicone)                                              |