Reservatório de ar
VZS-20-B

Número de referência: 192161



Ficha técnica

Característica	Valor
Volume	20 l
Posição de montagem	Dreno de condensado para baixo
De acordo com a norma	EN 286-1
Pressão operacional	-0.095 MPa...1.6 MPa -0.95 bar...16 bar -13.775 psi...232 psi
Marcação CE (ver declaração de conformidade)	De acordo com a diretiva dos recipientes sob pressão simples da UE
Meio de funcionamento	Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [-:-:-] Nitrogénio
Classe de resistência à corrosão (CRC)	4 - Resistência particularmente muito elevada à corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura do meio	-10 oC...100 oC
Temperatura ambiente	-10 oC...100 oC
Torque de aperto máx. para rosca de conexão	130 Nm
Torque de aperto máx. para dreno de condensador [Nm]	27 Nm
Peso do produto	9000 g
Tipo de montagem	Pelo orifício de passagem
Conexão do dreno de condensado	G3/8
Conexão pneumática	G1
Material do reservatório de ar	Aço revestido de pó