


Conjunto de montagem axial EAMM-A-L95-190B-G2

Cód. do item: 8157282

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Comprimento nominal	85 mm
Posição de instalação	Indiferente
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Adequação para a produção de baterias de íon de lítio	Metais com mais de 5% de cobre, zinco ou níquel como o componente principal não são utilizados. As exceções são o níquel em aços, superfícies quimicamente niqueladas, placas de circuito impresso, linhas, conectores elétricos e bobinas
Temperatura de armazenamento	-25 °C...60 °C
Umidade relativa do ar	0 - 95%
Grau de proteção	IP40
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Torque transmissível	145 Nm
Peso do produto	4899 g
Código da interface do atuador	L95
Código da interface motor In	190A 190B
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS