


Válvula de assento angular VZXF-L-M22C-M-A-G112-350-V4ANV-80-V

Número de referência: 3536771

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Construção	Válvula de assento axial com acionador do pistão
Tipo de atuação	Pneumático
Princípio de vedação	Suave
Posição de montagem	Qualquer um
Tipo de montagem	Instalação em linha
Conexão de cabo	Acoplamento roscado G1 1/2 de acordo com DIN ISO 228
Largura nominal	35 mm
Função da válvula	2/2 vias, solenoide simples, fechado
Direção de fluxo	Não reversível
Pressão média	-0.09 MPa...0 MPa -0.9 bar...0 bar
Pressão nominal do encaixe PN	40
Função de escape de ar	Não estrangulável
Método de reposição	Mola mecânica
Tipo de controle	Pilotado externamente
Conexão pneumática	Rosca interna G1/8
Pressão operacional	0.6 MPa...1 MPa 6 bar...10 bar 87 psi...145 psi
Meio	Vapor Gases inertes Ar comprimido filtrado, grau de filtração 200 µm
Direção do fluxo	Acima da base da válvula, para meios gasosos
Meio de funcionamento	Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Viscosidade máx.	600 mm²/s
Temperatura do meio	-10 oC...80 oC
Temperatura ambiente	-10 oC...60 oC
Taxa de fluxo Kv	29 m³/h
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Em conformidade com LABS	VDMA24364 zona III
Material da caixa de válvulas	Fundido de aço inoxidável
Número do material do corpo da válvula de processo	1.4408
Material de vedação do fuso	FPM

Característica	Valor
Material do vedante do assento	FPM
Peso do produto	4300 g
Classe de resistência à corrosão (CRC)	1 - Baixa resistência à corrosão
Material da caixa	Alumínio, niquelado