


# Cilindro compacto DPDM-6-15-S-PA

Número de referência: 4830911

FESTO



## Ficha técnica

Característica	Valor
Curso	15 mm
Diâmetro do pistão	6 mm
Amortecimento	Anéis/placas de amortecimento elástico em ambas as extremidades
Posição de montagem	Qualquer um
Modo de funcionamento	Arranque Atuação simples
Construção	Pistão Biela Perfil do tambor
Detecção de posição	Através do sensor de proximidade
Variantes	Haste em uma extremidade
Pressão operacional	0.25 MPa...0.8 MPa 2.5 bar...8 bar
Meio de funcionamento	Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Nota sobre o meio operacional/controlo	A operação lubrificada é possível (no caso em que a operação lubrificada será sempre obrigatória)
Classe de resistência à corrosão (CRC)	1 - Baixa resistência à corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B2-L
Classe de sala limpa	Classe 6 de acordo com a norma ISO 14644-1
Temperatura ambiente	-10 oC...80 oC
Força teórica em 6 bar	13 N
Força teórica em 6 bar, avanço	13 N
Carga de movimento em curso de 0 mm	3 g
Mobilidade de carga adicional por curso de 10 mm	0.6 g
Peso básico com curso de 0 mm	21 g
Peso adicional por curso de 10 mm	6.3 g
Tipo de montagem	Alternativa: Pelo orifício de passagem Com rosca fêmea
Conexão pneumática	M5
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material da tampa	Liga de alumínio forjada
Material de vedações	NBR TPE-U(PU)

<b>Característica</b>	<b>Valor</b>
Material da caixa	Liga de alumínio anodizado forjada
Material da biela	Aço inoxidável de liga alta