


# Sensor de proximidade SME-1-B

Número de referência: 151668

FESTO



## Ficha técnica

Característica	Valor
Desenho	Desenho do bloco
De acordo com a norma	DIN EN 60947-5-2
Marcação CE (ver declaração de conformidade)	De acordo com a Diretiva EMC da UE De acordo com a Diretiva Baixa Tensão da UE De acordo com a diretiva RoHS da UE
Marcação UKCA (ver declaração de conformidade)	De acordo com as especificações do Reino Unido para EMV De acordo com as especificações da RoHS do Reino Unido de acordo com a normativa do Reino Unido para o material elétrico
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Variável de medição	Posição
Princípio de medição	Reed magnético
Temperatura ambiente	-20 °C...70 °C
Precisão de repetição	0.2 mm
Saída da alternância	Com contacto, bipolar
Função do elemento de comutação	Contacto normalmente aberto
Ligar temporizador	0.5 ms
Desligar tempo	0.03 ms
Frequência máx. de comutação	500 Hz
Corrente de saída máx.	1 A
Corrente de saída máx. CA	1 A
Corrente de saída máx. CC	1 A
Capacidade de comutação máx. CA	40 VA
Capacidade de comutação CC máx.	40 W
Queda de tensão	0 V
Corrente residual	0 mA
Proteção contra curto-circuito	não
Proteção contra sobrecarga	Ausente
Faixa da tensão operacional CA	0 V...250 V
Faixa da tensão de operação CC	0 V...200 V
Proteção contra inversão da polaridade	não
Ligação elétrica 1, tipo de conexão	Cabo
Ligação elétrica 1, tecnologia de conexão	Extremidade aberta

<b>Característica</b>	<b>Valor</b>
Conexão elétrica 1, número de pinos/fios	2
Orientação da saída de conexão	Longitudinal
Comprimento do cabo	2.5 m
Cor da bainha do cabo	Cinza
Material da bainha do cabo	PVC
Tipo de montagem	Através dos acessórios
Torque de aperto	2.9 Nm
Posição de montagem	Qualquer um
Peso do produto	130 g
Cor da caixa	Preto
Material da caixa	Resina epoxídica PC PET Aço TPE-O Zinco fundido
Temperatura ambiente com instalação de cabo flexível	-5 oC...70 oC
Nível de proteção	IP67
Tensão de isolamento	250 V
Resistência a sobretensão	4 kV
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B2-L
Nível de contaminação	3