

# Gerador de vácuo VN-05-M-T2-PI2-VI2-RO1

Número de referência: 526112

FESTO



## Ficha técnica

| Característica                                             | Valor                                               |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Largura nominal com efusor Laval                           | 0,45 mm                                             |
| Dimensão da largura                                        | 10 mm                                               |
| Desenho do silenciador                                     | Aberto                                              |
| Posição de montagem                                        | Qualquer um                                         |
| Características do ejetor                                  | Alto nível de vácuo<br>Inline                       |
| Função integrada                                           | Silenciador aberto                                  |
| Construção                                                 | Forma em T                                          |
| Pressão de funcionamento para a taxa de sucção máx.        | 6,3 bar                                             |
| Pressão operacional                                        | 1 bar...8 bar                                       |
| Pressão operacional para o vácuo máx.                      | 6 bar                                               |
| Vácuo máx.                                                 | 86 %                                                |
| Pressão operacional nominal                                | 6 bar                                               |
| Taxa de sucção máx. relativa à atmosfera                   | 6,1 l/min                                           |
| Tempo de fornecimento de ar na pressão operacional nominal | 4,7 s                                               |
| Meio de funcionamento                                      | Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Nota sobre o meio operacional/controlo                     | O funcionamento lubrificado não é possível          |
| Classe de resistência à corrosão (CRC)                     | 1 - Baixa resistência à corrosão                    |
| Em conformidade com LABS                                   | VDMA24364-B1/B2-L                                   |
| Temperatura do meio                                        | 0 °C...60 °C                                        |
| Nível de ruído na pressão operacional nominal              | 53 dB(A)                                            |
| Temperatura ambiente                                       | 0 °C...60 °C                                        |
| Torque de aperto máx.                                      | 0,5 Nm                                              |
| Peso do produto                                            | 13 g                                                |
| Tipo de montagem                                           | Pelo orifício de passagem<br>Através dos acessórios |
| Conexão pneumática 1                                       | M5                                                  |
| Conexão pneumática 3                                       | Silenciador aberto                                  |
| Conexão de vácuo                                           | M5                                                  |
| Material roscado de conexão                                | Liga de alumínio anodizado forjada                  |

| Característica                | Valor                      |
|-------------------------------|----------------------------|
| Observação sobre os materiais | Em conformidade com a RoHS |
| Material de vedações          | NBR                        |
| Material do bico do coletor   | POM                        |
| Material da caixa             | Reforçado com POM          |
| Material do silenciador       | PE                         |
| Material do bico de jato      | Liga de alumínio forjada   |