

# Cavalete CRLNG-40

Número de referência: 161841

FESTO



## Ficha técnica

| Característica                                         | Valor                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tamanho                                                | 40                                                                                                                                                  |
| De acordo com a norma                                  | ISO 15552 (anteriormente também VDMA 24562, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)                                                                      |
| Posição de montagem                                    | Qualquer um                                                                                                                                         |
| Classe de resistência à corrosão (CRC)                 | 4 - Resistência particularmente muito elevada à corrosão                                                                                            |
| Em conformidade com LABS                               | VDMA24364-B2-L                                                                                                                                      |
| Adequação para a produção de baterias de íões de lítio | Adequado para a produção de baterias de acordo com a definição interna da Festo no grau de severidade F1A, com restrições quanto ao uso de Cu/Zn/Ni |
| Temperatura ambiente                                   | -40 oC...80 oC                                                                                                                                      |
| Capacidade máx. de carga                               | 1.5 kN                                                                                                                                              |
| Peso do produto                                        | 161 g                                                                                                                                               |
| Observação sobre os materiais                          | Em conformidade com a RoHS                                                                                                                          |
| Material de montagem                                   | Eletropolido<br>Aço de alta liga                                                                                                                    |
| Material do rolamento                                  | Polímero                                                                                                                                            |