

Filtro de carvão ativo MS12N-LFX

Número de referência: 535046

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	12
Série	MS
Posição de montagem	Vertical +/- 5º
Construção	Filtro de carvão ativo
Pressão operacional	0 bar...20 bar
Taxa de fluxo padrão máx. para qualidade do ar	5056 l/min...15190 l/min
Caudal nominal normal (normalizado de acordo com a norma DIN 1343)	4800 l/min...6000 l/min
Meio de funcionamento	Ar comprimido em conformidade com ISO 8573-1:2010 [3:4:2] Gases inertes
Resistência à vibração	Teste à aplicação do transporte com gravidade classe 2 de acordo com FN 942017-4 e EN 60068-2-6
Classe de resistência à corrosão (CRC)	2 - tensão moderada da corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura de armazenamento	-10 oC...60 oC
Qualidade do ar na saída	Ar comprimido em conformidade com ISO 8573-1:2010 [3:4:1]
Temperatura do meio	5 oC...30 oC
Teor em óleo residual	0.003 mg/m3
Temperatura ambiente	-10 oC...60 oC
Tipo de montagem	Alternativa: Instalação em linha Através dos acessórios
Material da tampa	PA
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material da base de apoio	Liga de alumínio forjada
Material do suporte de montagem	Liga de alumínio forjada
Material do indicador de nível da bacia metálica	PC
Material de vedações	NBR
Material do filtro	Carvão ativo
Material da caixa	Alumínio fundido
Material do conector de módulo	Liga de alumínio forjada
Material do copo	Liga de alumínio forjada