

# Cartucho do gerador de vácuo VN-20-L

Número de referência: 547702

FESTO



## Ficha técnica

| Característica                                             | Valor                                               |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Largura nominal com efusor Laval                           | 2 mm                                                |
| Posição de montagem                                        | Qualquer um                                         |
| Características do ejetor                                  | Padrão<br>Alto volume de sucção                     |
| Pressão operacional                                        | 1 bar...8 bar                                       |
| Pressão operacional nominal                                | 6 bar                                               |
| Taxa de sucção máx. relativa à atmosfera                   | 184.4 l/min                                         |
| Tempo de fornecimento de ar na pressão operacional nominal | 0.17 s                                              |
| Meio de funcionamento                                      | Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Nota sobre o meio operacional/controlo                     | O funcionamento lubrificado não é possível          |
| Classe de resistência à corrosão (CRC)                     | 2 - tensão moderada da corrosão                     |
| Em conformidade com LABS                                   | VDMA24364-B1/B2-L                                   |
| Temperatura do meio                                        | 0 °C...60 °C                                        |
| Temperatura ambiente                                       | 0 °C...60 °C                                        |
| Peso do produto                                            | 3.75 g                                              |
| Material de vedações                                       | NBR                                                 |
| Material do bico do coletor                                | POM                                                 |
| Material do bico de jato                                   | Liga de alumínio forjada                            |