



Sensor de difusão SOEG-RT-M18-NA-K-2L

Número de referência: 547910

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Desenho	Redondo
De acordo com a norma	EN 60947-5-2
Certificado	Marca RCM c UL us - Listed (OL)
Marcação CE (ver declaração de conformidade)	De acordo com a Diretiva EMC da UE De acordo com a diretiva RoHS da UE
Marcação UKCA (ver declaração de conformidade)	De acordo com as especificações do Reino Unido para EMV De acordo com as especificações da RoHS do Reino Unido
Variável de medição	Posição
Princípio de medição	Opto-eletrónico
Método de medição	Sensor de difusão
Tipo de luz	Vermelho
Faixa de trabalho	40 mm...600 mm
Temperatura ambiente	-25 oC...55 oC
Saída da alternância	NPN
Função do elemento de comutação	Antivalente
Histerese	60 mm
Frequência máx. de comutação	1000 Hz
Corrente de saída máx.	200 mA
Queda de tensão	2 V
Proteção contra curto-circuito	Por impulsos
Faixa da tensão de operação CC	10 V...36 V
Corte residual	20 %
Corrente reativa	20 mA
Proteção contra inversão da polaridade	Para todas as conexões elétricas
Ligação elétrica	4 fios Cabo
Comprimento do cabo	2,5 m
Material da bainha do cabo	TPE-U(PUR)
Material da manga de isolamento	PVC
Tamanho	M18
Tipo de montagem	Com porca de travamento

Característica	Valor
Torque de aperto	20 Nm
Posição de montagem	Qualquer um
Peso do produto	121 g
Material da caixa	Latão Cromado
Indicação do estado de comutação	LED amarelo
Indicação da reserva funcional	LED verde
Opções de configuração	Potenciômetro
Faixa de ajuste, limite inferior	40 mm
Faixa de ajustes, limite superior	600 mm
Temperatura ambiente com instalação de cabo flexível	-5 oC...55 oC
Nível de proteção	IP65 IP67
Classe de resistência à corrosão (CRC)	2 - tensão moderada da corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364 zona III