

Controlador da posição final CPX-CMPX-C-1-H1

Número de referência: 548931

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Dimensões L x C x A	50 mm x 107 mm x 55 mm
Diagnóstico	Diagnóstico orientado por módulo Através do indicador local de 7 segmentos
Número máx. de módulos	10
Ecrã	Indicador de 7 segmentos
Componentes de controlo	3 botões de pressão
Faixa da tensão de operação CC	18 V...30 V
Faixa de tensão de carga CC	20 V...30 V
Tensão de funcionamento nominal CC	24 V
Tensão nominal CC	24 V
Consumo de corrente na tensão operacional nominal	80 mA
Corrente de carga permissível	2.5 A
Resistência a choques contínuos segundo DIN/IEC 68 Parte 2-29	Testado de acordo com o grau de severidade 2
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B2-L
Humidade relativa	5 - 95% Não condensante
Nível de proteção	IP65 De acordo com IEC 60529
Resistência à vibração de acordo com DIN/IEC 68 Parte 2-6	Testado de acordo com o grau de severidade 2
Temperatura ambiente	-5 oC...50 oC
Peso do produto	140 g
Eixos por linha	1
N.º de linhas do eixo	1
Ligação elétrica, interface de controlo	Tomada M9 5 pinos
Comprimento do cabo	30 m
Interface de controlo	Digital Barramento CAN com protocolo Festo Resistência de terminação integrada
Material da caixa	Reforçado com PA