

# Unidade de serviço LFR-1/2-D-DI-MAXI-KF-A

Número de referência: 192459

FESTO



## Ficha técnica

| Característica                         | Valor                                                                                        |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tamanho                                | Maxi                                                                                         |
| Série                                  | D                                                                                            |
| Bloqueio do atuador                    | Botão rotativo com retenção                                                                  |
| Posição de montagem                    | Vertical +/- 5°                                                                              |
| Grau de filtração                      | 40 µm                                                                                        |
| Drenagem do condensador                | Completamente automático                                                                     |
| Construção                             | Módulo de derivação<br>Pressóstato<br>Válvula de fecho<br>Regulador de pressão com manómetro |
| Volume de condensado máx.              | 43 cm³                                                                                       |
| Proteção da bacia                      | Proteção da bacia metálica                                                                   |
| Indicador de pressão                   | Com medidor de pressão                                                                       |
| Pressão operacional                    | 0.2 MPa...1.2 MPa<br>2 bar...12 bar<br>29 psi...174 psi                                      |
| Faixa de regulação da pressão MPa      | 0.05 MPa...1.2 MPa                                                                           |
| Taxa de regulação da pressão           | 0.5 bar...12 bar                                                                             |
| Taxa de regulação da pressão psi       | 7.25 psi...174 psi                                                                           |
| Meio de funcionamento                  | Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [-:~:]<br>Gases inertes                          |
| Classe de resistência à corrosão (CRC) | 2 - tensão moderada da corrosão                                                              |
| Em conformidade com LABS               | VDMA24364-B1/B2-L                                                                            |
| Qualidade do ar na saída               | Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [6:8:4]<br>Gases inertes                         |
| Temperatura do meio                    | -10 oC...60 oC                                                                               |
| Temperatura ambiente                   | -10 oC...60 oC                                                                               |
| Peso do produto                        | 3500 g                                                                                       |
| Tipo de montagem                       | Alternativa:<br>Instalação em linha<br>Através dos acessórios                                |
| Conexão pneumática 1                   | G1/2                                                                                         |
| Conexão pneumática 2                   | G1/2                                                                                         |
| Material da caixa                      | Zinco fundido                                                                                |

| Característica   | Valor |
|------------------|-------|
| Material do copo | PC    |