

# Base de apoio NASE-1/4-NPT-1-ISO

Número de referência: 30426

FESTO



## Ficha técnica

| Característica                         | Valor                                               |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Comprimento                            | 6 mm                                                |
| Pressão operacional                    | 0 bar...16 bar                                      |
| Certificado                            | UL - Recognized (OL)                                |
| Meio de funcionamento                  | Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Classe de resistência à corrosão (CRC) | 2 - tensão moderada da corrosão                     |
| Em conformidade com LABS               | VDMA24364-B1/B2-L                                   |
| Temperatura do meio                    | -10 oC...60 oC                                      |
| Nível de proteção                      | IP65                                                |
| Temperatura ambiente                   | -10 oC...60 oC                                      |
| Tipo de montagem, base de apoio        | Pelo orifício de passagem                           |
| Tipo de válvula de montagem            | Aparafusar                                          |
| Porta de ar de piloto 12               | 1/8 NPTF                                            |
| Conexão de ar piloto 14                | 1/8 NPTF                                            |
| Conexão pneumática 1                   | 1/4 NPTF                                            |
| Conexão pneumática 2                   | 1/4 NPTF                                            |
| Conexão pneumática 3                   | 1/4 NPTF                                            |
| Conexão pneumática 4                   | 1/4 NPTF                                            |
| Conexão pneumática 5                   | 1/4 NPTF                                            |