

Unidade linear SLM-40- -KF-A

Número de referência: 32786

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Curso	10 mm...1500 mm
Diâmetro do pistão	40 mm
Amortecimento	Anéis/placas de amortecimento elástico em ambas as extremidades Amortecedor pneumático, curva característica rígida
Posição de montagem	Qualquer um
Guia	Guia do rolamento de esferas recirculante
Detecção de posição	Através do sensor de proximidade Para sensores indutivos
Variantes	Construção básica Barra de desvio oca Barra de desvio oca e placa de inversão
Pressão operacional	0.7 MPa 7 bar
Modo de funcionamento	Dupla ação
Meio de funcionamento	Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Nota sobre o meio operacional/controlo	A operação lubrificada é possível (no caso em que a operação lubrificada será sempre obrigatória)
Classe de resistência à corrosão (CRC)	1 - Baixa resistência à corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-20 oC...60 oC
Força teórica em 6 bar, retração	754 N
Força teórica em 6 bar, avanço	754 N
Mobilidade da carga	5080 g
Mobilidade de carga adicional por curso de 10 mm	85 g
Peso básico com curso de 0 mm	9550 g
Peso adicional por curso de 10 mm	85 g
Conexão pneumática	G1/4
Material da tampa	Alumínio
Material de vedações	PA TPE-U(PU)
Material da caixa	Alumínio