

# Bobina do solenoide VACC-S18-70-K5-16-U2D

Número de referência: 3546913

FESTO



## Ficha técnica

| Característica                                       | Valor                                                    |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Tipo de atuação                                      | Elétrico                                                 |
| Posição de montagem                                  | Qualquer um                                              |
| Indicação da posição de comutação                    | não                                                      |
| Ciclo de funcionamento                               | 100%                                                     |
| Classe de isolamento                                 | H                                                        |
| Características da bobina                            | 125V CC: 7,0W                                            |
| Flutuações permissíveis da tensão                    | -15% / +10%                                              |
| Marcação CE (ver declaração de conformidade)         | De acordo com a Diretiva Baixa Tensão da UE              |
| Certificação de proteção contra explosões fora da UE | Class I, Div. 2 (CA)<br>Classe I, Div. 2 (US)            |
| Prevenção e proteção contra explosões                | Class I, Div. 2 (CA)<br>Classe I, Div. 2 (US)            |
| Ex-temperatura ambiente                              | T4A, 120 °C: -25 °C ≤ Ta ≤ +80 °C                        |
| Classe de resistência à corrosão (CRC)               | 4 - Resistência particularmente muito elevada à corrosão |
| Em conformidade com LABS                             | VDMA24364 zona III                                       |
| Nível de proteção                                    | IP65                                                     |
| Peso do produto                                      | 1700 g                                                   |
| Ligação elétrica                                     | Caixa de terminais, rosca de entrada do cabo NPT1/2      |
| Observação sobre os materiais                        | Em conformidade com a RoHS                               |
| Material da bobina do solenoide                      | Liga de alumínio forjada<br>Ferro fundido cinza          |