

União de encaixe NPQM-DK-M5-Q4-P10

Número de referência: 558657

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	Padrão
Largura nominal	2.5 mm
Tipo de vedante no perno aparafusado	Anel vedante
Desenho	Desenho reto
Tamanho da embalagem	10
Construção	Princípio Push-Pull
Pressão de operação para toda a faixa de temperatura	-0.095 MPa...1.6 MPa -0.95 bar...16 bar -13.775 psi...232 psi
Meio de funcionamento	Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:--]
Nota sobre o meio operacional/controlado	É possível o funcionamento com a lubrificação com óleo
Classe de resistência à corrosão (CRC)	1 - Baixa resistência à corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-20 oC...70 oC
Torque de aperto nominal	1 Nm
Tolerância para o torque de aperto nominal	± 20%
Peso do produto	4.6 g
Tipo de montagem	Hexágono interno, tamanho 2,5 mm
Conexão pneumática 1	rosca externa M5
Conexão pneumática 2	Para tubos de diâmetro externo 4 mm
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material da caixa	Latão niquelado
Material do vedante do tubo	NBR