

Garra paralela HGPT-80-A-B

Número de referência: 560234

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	80
Curso por mordente	25 mm
Intercâmbio máximo	0.2 mm
Folga angular máx. do mordente ax, ay	0.1 deg
Folga máx. do mordente Sz	0.02 mm
Simetria rotacional	0.2 mm
Precisão de repetição da garra	0.05 mm
Número de mordentes	2
Sistema de acionamento	Pneumática
Posição de montagem	Qualquer um
Modo de funcionamento	Dupla ação
Função da garra	Paralelo
Retenção de força de aderência	Sem
Construção	Atuador cuneiforme Sequência de movimentos conduzida pela força
Detecção de posição	Através do sensor de proximidade
Pressão operacional	3 bar...8 bar
Pressão operacional para ar de vedação	0 bar...0.5 bar
Frequência máx. de operação da garra pneumática	2 Hz
Tempo de abertura mín. em 6 bar	214 ms
Tempo mín. de fecho em 6 bar	213 ms
Carga máx. por dedo de aderência externo	1830 g
Meio de funcionamento	Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Nota sobre o meio operacional/controlo	A operação lubrificada é possível (no caso em que a operação lubrificada será sempre obrigatória)
Classe de resistência à corrosão (CRC)	2 - tensão moderada da corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Nível de proteção	IP40
Temperatura ambiente	5 oC...60 oC
Força de aderência total em 6 bar, abertura	3226 N
Força de aderência total em 6 bar, fecho	3102 N
Força de aderência por mordente em 6 bar, abertura	1613 N

Característica	Valor
Força de aderência por mordente a 6 bar, fecho	1551 N
Momento de inércia	150.515 kgcm ²
Força máxima no mordente Fz, estático	7000 N
Torque máximo no mordente Mx, estático	180 Nm
Torque máximo no mordente My, estático	220 Nm
Torque máximo no mordente Mz, estático	170 Nm
Intervalo de relubrificação dos elementos guia	5 MioCyc
Peso do produto	4745 g
Tipo de montagem	Alternativa: Pela rosca fêmea e manga central Pelo orifício de passagem e manga central Com orifício de passagem e parafuso de aperto Com rosca fêmea e parafuso de aperto
Conexão pneumática para ar de vedação	M5
Conexão pneumática	G1/4
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material da tampa	Aço inoxidável de liga alta
Material da caixa	Alumínio anodizado
Material do mordente	Aço, temperado