


Filtro regulador MS9-LFR-NG-D6-EUM-DI-AG-PSI-AS

Número de referência: 564124

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	9
Série	MS
Bloqueio do atuador	pode ser fechada com acessórios
Posição de montagem	Vertical +/- 5°
Grau de filtração	40 µm
Drenagem do condensador	Em rotação manual
Construção	Regulador do diafragma do filtro diretamente acionado
Volume de condensado máx.	220 ml
Função do controlador	Pressão de saída constante Com compensação da pressão principal Com escape secundário Com função de fluxo de retorno
Nível de separação do condensado	75 %
Indicador de pressão	Com medidor de pressão
Pressão operacional	1 bar...20 bar
Taxa de regulação da pressão	0.5 bar...7 bar
Histerese de pressão máx.	0.4 bar
Meio de funcionamento	Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [-:4:-] Gases inertes
Classe de resistência à corrosão (CRC)	2 - tensão moderada da corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura de armazenamento	-10 oC...60 oC
Qualidade do ar na saída	Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Temperatura do meio	-10 oC...60 oC
Temperatura ambiente	-10 oC...60 oC
Tamanho dos poros	40 µm
Peso do produto	2400 g
Tipo de montagem	Alternativa: Instalação em linha Através dos acessórios
Material da tampa	Reforçado com PA
Material do disco rotativo	POM
Material do suporte do filtro	POM

Característica	Valor
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material da base de apoio	Alumínio fundido
Material do suporte de montagem	Alumínio fundido
Material do filtro	PE
Material da caixa	Alumínio fundido
Material do conector de módulo	Alumínio fundido
Material do diafragma	NBR
Material do copo	Liga de alumínio forjada
Material de vedação do suporte do mancal	NBR
Material da janela de inspeção	PA
Material da placa de separação	POM
Material do tucho de válvula	Liga de alumínio forjada NBR POM