

Gerador de vácuo VN-07-H-T2-PI2-VI2-RI2

Número de referência: 526103

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Largura nominal com efusor Laval	0.7 mm
Dimensão da largura	10 mm
Posição de montagem	Qualquer um
Características do ejetor	Alto nível de vácuo Padrão
Construção	Forma em T
Pressão de funcionamento para a taxa de sucção máx.	2.1 bar
Pressão operacional	1 bar...8 bar
Pressão operacional para o vácuo máx.	4.7 bar
Vácuo máx.	88 %
Pressão operacional nominal	6 bar
Taxa de sucção máx. relativa à atmosfera	16 l/min
Tempo de fornecimento de ar na pressão operacional nominal	1.9 s
Meio de funcionamento	Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Nota sobre o meio operacional/controlo	O funcionamento lubrificado não é possível
Classe de resistência à corrosão (CRC)	2 - tensão moderada da corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura do meio	0 oC...60 oC
Temperatura ambiente	0 oC...60 oC
Torque de aperto máx.	0.5 Nm
Peso do produto	13 g
Tipo de montagem	Pelo orifício de passagem Através dos acessórios
Conexão pneumática 1	M5
Conexão pneumática 3	M5
Conexão de vácuo	M5
Material roscado de conexão	Liga de alumínio anodizado forjada
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material de vedações	NBR
Material do bico do coletor	POM
Material da caixa	Reforçado com POM
Material do bico de jato	Liga de alumínio forjada