


# Guia do coletor VABM-L1-18W-G38-7

Número de referência: 574472

FESTO



## Ficha técnica

| Característica                                 | Valor                                  |
|------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Dimensão da largura                            | 19 mm                                  |
| N.º máx. de posições da válvula                | 16                                     |
| Pressão operacional                            | -0.09 MPa...1 MPa<br>-0.9 bar...10 bar |
| Certificado                                    | Marca RCM<br>c UL us - Recognized (OL) |
| Classe de resistência à corrosão (CRC)         | 2 - tensão moderada da corrosão        |
| Em conformidade com LABS                       | VDMA24364-B1/B2-L                      |
| Torque de aperto máx. para montagem do guia H  | 1.5 Nm                                 |
| Torque de aperto máx. para montagem da válvula | 1.18 Nm                                |
| Torque de aperto máx. para montagem em parede  | 3 Nm                                   |
| Peso do produto                                | 1127 g                                 |
| Conexão de ar piloto 12/14                     | M5                                     |
| Conexão do escape de ar piloto 82/84           | M5                                     |
| Conexão pneumática 1                           | G3/8                                   |
| Conexão pneumática 2                           | G1/4                                   |
| Conexão pneumática 3                           | G3/8                                   |
| Conexão pneumática 4                           | G1/4                                   |
| Conexão pneumática 5                           | G3/8                                   |
| Observação sobre os materiais                  | Em conformidade com a RoHS             |
| Material do guia do coletor                    | Liga de alumínio forjada               |