


Cilindro do tampão DFSP-Q-16-15-PR-PA

Número de referência: 576071

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Curso	15 mm
Diâmetro do pistão	16 mm
Amortecimento	Anéis/placas de amortecimento elástico em ambas as extremidades
Posição de montagem	Qualquer um
Modo de funcionamento	Atuação simples Tração
Construção	Pistão Eixo do pistão com rolete Perfil do tambor Sem rotação
Detecção de posição	Através do sensor de proximidade
Variantes	Haste segura contra torção
Proteção contra rotação/guia	Biela achatada
Pressão operacional	0.28 MPa...1 MPa 2.8 bar...10 bar
Meio de funcionamento	Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Nota sobre o meio operacional/controlo	A operação lubrificada é possível (no caso em que a operação lubrificada será sempre obrigatória)
Classe de resistência à corrosão (CRC)	2 - tensão moderada da corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-10 °C...80 °C
Força de impacto permissível na biela estendida	710 N
Força lateral permissível durante a operação de comutação	127 N
Taxa de ciclo máx.	5 Hz
Tipo de montagem	Alternativa: Pelo orifício de passagem Com rosca fêmea Através dos acessórios
Conexão pneumática	M5
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material dos parafusos tipo flange	Aço inoxidável de alta liga
Material da tampa	Liga de alumínio forjada Anodizado
Material de vedações	TPE-U(PU)

Característica	Valor
Material da biela	Aço inoxidável de liga alta
Material do rolete	Aço galvanizado
Material do tambor do cilindro	Liga de alumínio forjada Anodizado suave