


# Válvula solenoide VSVA-B-P53F-ZD-D2-1T1L

Número de referência: 8000465

FESTO



## Ficha técnica

Característica	Valor
Função da válvula	5/3 pressurizada 1 a 2, 4 a 5 fechada
Tipo de atuação	Elétrico
Largura	52 mm
Caudal nominal normal (normalizado de acordo com a norma DIN 1343)	2300 l/min
Porta de trabalho pneumática	Placa base, tamanho 2, de acordo com ISO 5599-2 G1/2
Tensão de funcionamento	24 V DC
Pressão operacional	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
Construção	Bobina do pistão
Certificado	c UL us - Recognized (OL)
Marca KC	KC-EMV
Marcação CE (ver declaração de conformidade)	De acordo com a Diretiva EMC da UE
Nível de proteção	IP65 NEMA 4
Dimensão da largura	59 mm
Função de escape de ar	Estrangulável Pela placa do acelerador Através da base de apoio individual
Princípio de vedação	Suave
Posição de montagem	Qualquer um
De acordo com a norma	ISO 5599-2
Acionamento manual auxiliar	Detenção Sem detenção
Tipo de controlo	Pilotado
Conexão da alimentação de ar de piloto	Externo
Direção de fluxo	Qualquer um
Indicador de estado do sinal	LED
Pressão de piloto MPa	0.3 MPa...1 MPa
Pressão do piloto	3 bar...10 bar
Taxa de fluxo da válvula	3000 l/min
Taxa de fluxo da válvula na base de apoio individual	2600 l/min
Taxa de fluxo da válvula, interligado pneumáticamente	2300 l/min

<b>Característica</b>	<b>Valor</b>
Desligar tempo de comutação	60 ms
Ligar o tempo de comutação	23 ms
Ciclo de funcionamento	100%
Corrente nominal de recolha por bobina solenoide	165 mA a 30 ms
Corrente nominal com redução da corrente	35 mA após 30 ms
Características da bobina	24V CC: 4,6W
Resistência a sobretensão	2.5 kV
Nível de contaminação	3
Flutuações permissíveis da tensão	+/- 10 %
Meio de funcionamento	Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Nota sobre o meio operacional/controlo	A operação lubrificada é possível (no caso em que a operação lubrificada será sempre obrigatória)
Classe de resistência à corrosão (CRC)	0 - Sem resistência à corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura do meio	-5 oC...50 oC
Humidade relativa	0 - 90%
Temperatura ambiente	-5 oC...50 oC
Peso do produto	780 g
Ligação elétrica	Plug-in De acordo com ISO 5599-2
Tipo de montagem	Na base de apoio
Conexão de ar piloto 12/14	Base de apoio tamanho 2 de acordo com ISO 5599-2
Conexão do escape de ar piloto 82/84	Canalizado Não canalizado pela norma Alternativa:
Conexão pneumática 1	Base de apoio tamanho 2 de acordo com ISO 5599-2
Conexão pneumática 2	Base de apoio tamanho 2 de acordo com ISO 5599-2
Conexão pneumática 3	Base de apoio tamanho 2 de acordo com ISO 5599-2
Conexão pneumática 4	Base de apoio tamanho 2 de acordo com ISO 5599-2
Conexão pneumática 5	Base de apoio tamanho 2 de acordo com ISO 5599-2
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material de vedações	FPM HNBR NBR
Material da caixa	Alumínio fundido PA
Material dos parafusos	Aço, galvanizado