


# Pórtico tridimensional YXCR-3

Número de referência: 8024305

FESTO



## Ficha técnica

| Característica                                          | Valor                                                                        |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Uniformidade necessária para as superfícies de montagem | 0.1 mm/m                                                                     |
| Paralelismo necessário das superfícies de montagem      | 0.1 mm/m                                                                     |
| Posição de montagem                                     | Horizontal                                                                   |
| Construção                                              | Sistema do pórtico em 3D<br>Com módulos de acionamento elétrico e pneumático |
| Ciclo de funcionamento                                  | 100%                                                                         |
| Em conformidade com LABS                                | VDMA24364 zona III                                                           |
| Temperatura de armazenamento                            | -20 oC...60 oC                                                               |
| Humidade relativa                                       | 0 - 90%                                                                      |
| Temperatura ambiente                                    | 5 oC...45 oC                                                                 |
| Intervalo de manutenção                                 | 2500 km                                                                      |
| Observação sobre os materiais                           | Em conformidade com a RoHS                                                   |
| Material da placa do adaptador                          | Alumínio anodizado<br>Aço revestido                                          |
| Material do suporte de montagem                         | Aço inoxidável de liga alta                                                  |
| Material das correntes de energia                       | Reforçado com PA                                                             |