

Base de apoio VABS-S2-2S-G12-R3-EX1E

Número de referência: 8033161

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Largura	52 mm
De acordo com a norma	ISO 5599-2
Posição de montagem	Qualquer um
Conexão da alimentação de ar de piloto	Externo
Pressão operacional	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
Faixa da tensão de operação CC	24 V
Resistência a sobretensão	0.8 kV
Carga admissível da corrente a 40 °C	2 A
Nível de contaminação	3
Marcação CE (ver declaração de conformidade)	De acordo com a Diretiva de Proteção contra Explosões (ATEX) da UE
Prevenção e proteção contra explosões	Zona 2 (ATEX)
Gás categoria ATEX	II 3G
Tipo de proteção contra ignição para gás	Ex nA IIC T3 X Gc
Ex-temperatura ambiente	-5 °C ≤ Ta ≤ +50 °C
Meio de funcionamento	Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Nota sobre o meio operacional/controlo	A operação lubrificada é possível (no caso em que a operação lubrificada será sempre obrigatória)
Classe de resistência à corrosão (CRC)	0 - Sem resistência à corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Nível de proteção	IP65 NEMA 4 Quando montado
Temperatura ambiente	-5 °C...50 °C
Peso do produto	815 g
Ligação elétrica	Conector redondo M12 x 1,5
Tipo de montagem	Pelo orifício de passagem
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material da base de apoio	Alumínio fundido