



**Placa de regulação**  
**VMPA14-B8-R2C2-C-10**  
Número de referência: 8043340

**FESTO**



**Ficha técnica**

| Característica                            | Valor                                                                                             |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Largura                                   | 14 mm                                                                                             |
| Posição de montagem                       | Qualquer um                                                                                       |
| Empilhamento vertical pneumático          | Regulador da pressão para 2                                                                       |
| Função do controlador                     | Pressão de saída constante<br>Com escape secundário                                               |
| Manómetro opcional                        | Possível                                                                                          |
| Taxa de regulação da pressão              | 2 bar...6 bar                                                                                     |
| Pressão de entrada 1                      | 0.5 bar...10 bar                                                                                  |
| Meio de funcionamento                     | Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                                               |
| Nota sobre o meio operacional/controlo    | A operação lubrificada é possível (no caso em que a operação lubrificada será sempre obrigatória) |
| Classe de resistência à corrosão (CRC)    | 1 - Baixa resistência à corrosão                                                                  |
| Em conformidade com LABS                  | VDMA24364-B1/B2-L                                                                                 |
| Nível de proteção                         | IP65<br>De acordo com IEC 60529                                                                   |
| Temperatura ambiente                      | -5 oC...50 oC                                                                                     |
| Torque de aperto máx.                     | 0.65 Nm                                                                                           |
| Peso do produto                           | 76 g                                                                                              |
| Tipo de empilhamento vertical da montagem | Na base de apoio do coletor                                                                       |
| Conexão do manómetro                      | M5                                                                                                |
| Observação sobre os materiais             | Em conformidade com a RoHS                                                                        |
| Material do painel do operador            | PA                                                                                                |
| Material de vedações                      | NBR                                                                                               |
| Material da caixa do controlador          | PA                                                                                                |