


Válvula de assento angular
VZX-A-B-TS7-2 1/2"-M2-V14T-5.6-M-90-26-V4
Número de referência: 8060554

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Construção	Válvula de assento axial com atuador do diafragma
Tipo de atuação	Pneumático
Posição de montagem	Qualquer um
Tipo de montagem	Instalação em linha
Conexão de cabo	Manga roscada 2 1/2 de acordo com ANSI/ASME B 1.20.1
Função da válvula	2/2
Direção de fluxo	Não reversível
Pressão média	0 MPa...0.56 MPa 0 bar...5.6 bar
Método de reposição	Mola mecânica
Tipo de controle	Pilotado externamente
Conexão pneumática	Rosca interna G1/8
Pressão operacional	0.5 MPa...0.7 MPa 5 bar...7 bar 72.5 psi...101.5 psi
Meio	Vapor Fluido hidráulico de base de óleo mineral Gases inertes Óleo mineral Água Ar comprimido filtrado, grau de filtração 200 µm Fluidos neutros
Direção do fluxo	Abaixo do assento da válvula, para meios gasosos e líquidos
Controlo do meio	Modo ON/OFF
Meio de funcionamento	Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Viscosidade máx.	600 mm²/s
Temperatura do meio	-10 oC...180 oC
Temperatura ambiente	0 oC...60 oC
Taxa de fluxo Kv	77.9 m³/h
Uso externo	Áreas de aplicação protegidas contra o clima Classe C1 de acordo com a IEC 60654-1
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS

Característica	Valor
Em conformidade com LABS	VDMA24364 zona III
Material da caixa de válvulas	Fundido de aço inoxidável
Número do material do corpo da válvula de processo	ASTM A351-CF3M
Material de vedações	NBR
Material de vedação do fuso	PTFE
Material do vedante do assento	PTFE
Peso do produto	10700 g
Certificado	CRN
Prevenção e proteção contra explosões	Zona 1 (ATEX) Zona 2 (ATEX) Zona 21 (ATEX) Zona 22 (ATEX)
Autoridade emissora do certificado	TÜV 968/V 1039.01/20
Nível de integridade de segurança (SIL)	SIL 2
PFH	1.36E-07
PFD	0.000595
Tamanho do atuador	90 mm
Curso	26 mm
Função de controlo	Fechado pela força da mola, NC
Detecção de posição	Com indicador mecânico
Material da caixa	Fundido de aço inoxidável
Número do material da caixa do atuador	1.4408
Temperatura de armazenamento	-10 oC...60 oC
Nível de proteção	IP65 IP67
Material da biela	Aço inoxidável de liga alta
Material da tampa	Fundido de aço inoxidável