

# Base de apoio VABS-S2-2S-N12-C1

Número de referência: 555639

FESTO



## Ficha técnica

| Característica                           | Valor                                                                                             |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Largura                                  | 52 mm                                                                                             |
| De acordo com a norma                    | ISO 5599-2                                                                                        |
| Posição de montagem                      | Qualquer um                                                                                       |
| Conexão da alimentação de ar de piloto   | Externo                                                                                           |
| Pressão operacional                      | -0.09 MPa...1 MPa<br>-0.9 bar...10 bar                                                            |
| Faixa da tensão operacional CA           | 110 V                                                                                             |
| Faixa da tensão de operação CC           | 24 V                                                                                              |
| Resistência a sobretensão                | 4 kV                                                                                              |
| Carga admissível da corrente a 40 °C     | 2 A                                                                                               |
| Nível de contaminação                    | 3                                                                                                 |
| Meio de funcionamento                    | Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                                               |
| Nota sobre o meio operacional/controlado | A operação lubrificada é possível (no caso em que a operação lubrificada será sempre obrigatória) |
| Classe de resistência à corrosão (CRC)   | 0 - Sem resistência à corrosão                                                                    |
| Em conformidade com LABS                 | VDMA24364-B1/B2-L                                                                                 |
| Nível de proteção                        | IP65<br>NEMA 4<br>Quando montado                                                                  |
| Temperatura ambiente                     | -5 °C...50 °C                                                                                     |
| Peso do produto                          | 815 g                                                                                             |
| Secção cruzada da conexão                | 0.08 mm²...0.75 mm²                                                                               |
| Tipo de montagem                         | Pelo orifício de passagem                                                                         |
| Observação sobre os materiais            | Em conformidade com a RoHS                                                                        |
| Material da base de apoio                | Alumínio fundido                                                                                  |