


Unidade do eixo do fuso de esferas ELGS-BS-KF-32-

Número de referência: 8083433

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Curso de trabalho	100 mm...800 mm
Tamanho	32
Curso reserva	0 mm
Diâmetro do fuso	8 mm
Passo do fuso	8 mm/r
Posição de montagem	Qualquer um
Guia	Guia do rolamento de esferas recirculante
Construção	Eixo linear eletromecânico Com fuso de esferas Com atuador integrado
Detecção de posição	Codificador do motor Através do sensor de proximidade
Sensor de posição do rotor	Codificador absoluto, volta única
Princípio de medição do sensor de posição do rotor	Magnético
Monitorização da temperatura	Desligar em temperaturas excessivas Sensor de temperatura preciso CMOS integrado com saída analógica
Funções adicionais	Interface do utilizador Detecção da posição final integrada
Ecrã	LED
Aceleração máx.	3 m/s ² ...5 m/s ²
Velocidade máxima	0.18 m/s
Precisão de repetição	±0,015 mm
Características das saídas lógicas digitais	Configurável Sem isolamento galvânico
Ciclo de funcionamento	100%
Classe de isolamento	B
Corrente máx. das saídas lógicas digitais	100 mA
Consumo máx. de corrente	3 A
Consumo máx. de corrente, lógica	0.3 A
Tensão nominal CC	24 V
Corrente nominal	3 A
Interface de parametrização	IO-Link Interface do utilizador

Característica	Valor
Flutuações permissíveis da tensão	+/- 15 %
Fonte de alimentação, tipo de conexão	Conectores
Fonte de alimentação, tecnologia de conexão	M12 x 1, programado com T de acordo com EN 61076-2-111
Fonte de alimentação, número de pinos/fios	4
Certificado	Marca RCM
Marcação CE (ver declaração de conformidade)	De acordo com a Diretiva EMC da UE De acordo com a diretiva RoHS da UE
Em conformidade com LABS	VDMA24364 zona III
Temperatura de armazenamento	-20 oC...60 oC
Humidade relativa	0 - 90%
Nível de proteção	IP40
Temperatura ambiente	0 oC...50 oC
Observação sobre a temperatura ambiente	A potência deve ser reduzida em 2% por K em temperaturas ambiente acima dos 30°C.
2º momento da área ly	38000 mm ⁴
2º momento da área lz	45000 mm ⁴
Força máx. Fy	356 N
Força máx. Fz	356 N
Fy com vida útil teórica de 100 km (apenas da perspetiva da guia)	1310 N
Fz com vida útil teórica de 100 km (apenas da perspetiva do guia)	1310 N
Mx com vida útil teórica de 100 km (apenas da perspetiva do guia)	5 Nm
My com vida útil teórica de 100 km (apenas da perspetiva da guia)	4 Nm
Mz com vida útil teórica de 100 km (apenas da perspetiva do guia)	4 Nm
Força de alimentação máx. Fx	40 N
Valor de referência de carga útil, horizontal	2 kg
Valor guia da carga útil, vertical	2 kg
Alimentação constante	8 mm/r
Mobilidade da carga	83.4 g
Peso do produto	1069 g...2493 g
Peso básico com curso de 0 mm	889 g...1053 g
Peso adicional por curso de 10 mm	18 g
Desvio dinâmico (carga movida)	0,05% do comprimento do eixo, 0,5 mm no máximo
Deformação estática (carga em paralisação)	0,1% do comprimento do eixo
Número de saídas lógicas digitais 24V CC	2
Número de entradas lógicas digitais	2
Faixa de trabalho da entrada lógica	24 V
Características das entradas lógicas	Configurável Sem isolamento galvânico
IO-Link®, conteúdo dos dados do processo OUT	Move in 1 bit Move out 1 bit Quit Error 1 bit Move Intermediate 1 bit
IO-Link®, conteúdos dos dados do processo IN	State Device 1 bit State In 1 bit State Intermediate 1 bit State Move 1 bit State Out 1 bit
IO-Link, conteúdos dos dados de serviço IN	Força de 32 bits Posição de 32 bits Velocidade de 32 bits
IO-Link, é necessária a memória de dados	0.5 kB
Lógica de comutação de entradas	NPN (comutação negativa) PNP (comutação positiva)
Interface lógica, tipo de conexão	Conectores
Interface lógica, tecnologia de conexão	M12 x 1, programado com A de acordo com EN 61076-2-101
Interface lógica, número de pinos/fios	8

Característica	Valor
Tipo de montagem	Com rosca fêmea Com manga e pino centrais Através dos acessórios
Material dos tampões finais	Alumínio injectado e pintado
Material do perfil	Liga de alumínio anodizado forjada
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material da fita da tampa	Aço inoxidável de liga alta
Material da guia da calha	Aço
Material do trilho do guia	Aço