

Garra radial HGRT-40-A-G2

Número de referência: 563913

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	40
Intercâmbio máximo	0.2 mm
Folga angular máx. do mordente ax, ay	0.1 deg
Ângulo de abertura máx.	180 deg
Simetria rotacional	0.2 mm
Precisão de repetição da garra	0.02 mm
Número de mordentes	2
Posição de montagem	Qualquer um
Modo de funcionamento	Dupla ação
Função da garra	Radial
Retenção de força de aderência	Durante o fecho
Construção	Sequência de movimentos conduzida pela força
Detecção de posição	Através do sensor de proximidade Para sensores indutivos
Pressão operacional	4 bar...8 bar
Frequência máx. de operação da garra pneumática	2 Hz
Tempo de abertura mín. em 6 bar	370 ms
Tempo mín. de fecho em 6 bar	270 ms
Meio de funcionamento	Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Nota sobre o meio operacional/controlo	A operação lubrificada é possível (no caso em que a operação lubrificada será sempre obrigatória)
Classe de resistência à corrosão (CRC)	1 - Baixa resistência à corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	5 oC...60 oC
Momento de inércia	15.26 kgcm ²
Força máxima no mordente Fz, estático	400 N
Torque máximo no mordente My, estático	17.5 Nm
Torque máximo no mordente Mz, estático	1.6 Nm
Intervalo de relubrificação dos elementos guia	10 MioCyc
Peso do produto	1770 g
Tipo de montagem	Pela rosca fêmea e manga central
Conexão pneumática	G1/8

Característica	Valor
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material da caixa	Liga de alumínio suavemente anodizada trabalhada
Material do mordente	Aço, temperado