


Cilindro compacto AEN-S-20-25-A-P

Número de referência: 8092224

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Curso	25 mm
Diâmetro do pistão	20 mm
Amortecimento	Anéis/placas de amortecimento elástico em ambas as extremidades
Posição de montagem	Qualquer um
Modo de funcionamento	Arranque
Extremidade da biela	Rosca macho
Construção	Pistão Biela
Variantes	Haste em uma extremidade
Pressão operacional	0.06 MPa...1 MPa 0.6 bar...10 bar
Meio de funcionamento	Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Nota sobre o meio operacional/controlo	A operação lubrificada é possível (no caso em que a operação lubrificada será sempre obrigatória)
Classe de resistência à corrosão (CRC)	1 - Baixa resistência à corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	0 °C...80 °C
Energia de impacto nas posições finais	0.055 J
Força teórica em 6 bar, retração	26 N
Força teórica em 6 bar, avanço	162 N
Carga de movimento em curso de 0 mm	11 g
Mobilidade de carga adicional por curso de 10 mm	6 g
Peso básico com curso de 0 mm	51 g
Peso adicional por curso de 10 mm	26 g
Tipo de montagem	Alternativa: Pelo orifício de passagem Com rosca fêmea Através dos acessórios
Conexão pneumática	M5
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material da tampa	Liga de alumínio anodizado forjada
Material de vedações dinâmicas	NBR
Material da caixa	Liga de alumínio anodizado forjada

Característica	Valor
Material da biela	Aço inoxidável de liga alta