

Módulo eletrônico VMPA-FB-EMG-P5

Número de referência: 8111882

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Diagnóstico	Subtensão das válvulas Falha na alimentação da pressão de servo pilotagem Excesso da medição de tempo
N.º máx. de posições da válvula	1
N.º máx. de bobinas solenoide	1
Parametrização	Failsafe por canal Condições por canal Modo de repouso por canal Controlo
Proteção contra inversão da polaridade	sim
Funções adicionais	para válvula de arranque progressivo
Faixa de tensão operacional CC eletrónica/sensores	18 V...30 V
Faixa de tensão operacional para tensão de carga CC	21.6 V...26.4 V
Consumo intrínseco de corrente na tensão de carga	5.5 mA
Consumo intrínseco de corrente na tensão operacional	12 mA
N.º máx. de saídas	1
Número máx. de entradas	1
Corrente nominal de recolha por bobina solenoide	60 mA até 30 ms
Corrente nominal com redução da corrente	22 mA após 30 ms
Isolamento elétrico entre o canal e o barramento interno	Sim
Classe de resistência à corrosão (CRC)	1 - Baixa resistência à corrosão (quando instalado)
Em conformidade com LABS	VDMA24364 zona III
Temperatura ambiente	-5 oC...50 oC
Peso do produto	20 g
Controlo elétrico	Barramento de campo
Material da caixa	POM
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS