



Coletor de água MS9-LWS-G-U-V

Número de referência: 571468

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	9
Série	MS
Posição de montagem	Vertical +/-5°
Drenagem do condensador	Completamente automático
Construção	Separador centrífugo
Volume de condensado máx.	220 ml
Proteção da bacia	Integrado como bacia metálica
Nível de separação do condensado	99 %
Pressão operacional	2 bar...12 bar
Caudal nominal normal (normalizado de acordo com a norma DIN 1343)	15000 l/min
Meio de funcionamento	Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [-7:4]
Resistência à vibração	Teste à aplicação do transporte com gravidade classe 1 de acordo com FN 942017-4 e EN 60068-2-6
Classe de resistência à corrosão (CRC)	2 - tensão moderada da corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura de armazenamento	5 oC...60 oC
Qualidade do ar na saída	Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [-7:4]
Temperatura do meio	-10 oC...60 oC
Temperatura ambiente	-10 oC...60 oC
Peso do produto	2000 g
Tipo de montagem	Alternativa: Instalação em linha Através dos acessórios
Material da tampa	Reforçado com PA
Material do disco rotativo	POM
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material da base de apoio	Alumínio fundido
Material do suporte de montagem	Alumínio fundido
Material da caixa	Alumínio fundido
Material do conector de módulo	Alumínio fundido
Material do copo	Liga de alumínio forjada
Material de vedação do suporte do mancal	NBR

Característica	Valor
Material da janela de inspeção	PA
Material da placa de separação	POM