



# Válvula solenoide VMPA14-M1H-I-PI

Número de referência: 573728

FESTO



## Ficha técnica

| Característica                                                     | Valor                                               |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Função da válvula                                                  | 2x 2/2 vias fechada, monoestável                    |
| Tipo de atuação                                                    | Elétrico                                            |
| Tamanho da válvula                                                 | 14 mm                                               |
| Caudal nominal normal (normalizado de acordo com a norma DIN 1343) | 550 l/min...670 l/min                               |
| Tensão de funcionamento                                            | 24 V DC                                             |
| Pressão operacional                                                | 0.3 MPa...1 MPa<br>3 bar...10 bar                   |
| Construção                                                         | Bobina do pistão                                    |
| Método de reposição                                                | Mola pneumática                                     |
| Certificado                                                        | c UL us - Recognized (OL)                           |
| Nível de proteção                                                  | IP65<br>Quando montado<br>De acordo com IEC 60529   |
| Princípio de vedação                                               | Suave                                               |
| Posição de montagem                                                | Qualquer um                                         |
| Acionamento manual auxiliar                                        | Detenção<br>Sem detenção                            |
| Tipo de controlo                                                   | Pilotado                                            |
| Direção de fluxo                                                   | Não reversível                                      |
| Sobreposição                                                       | Sobreposição positiva                               |
| Indicador de estado do sinal                                       | sim                                                 |
| Pressão de piloto MPa                                              | 0.3 MPa...0.8 MPa                                   |
| Pressão do piloto                                                  | 3 bar...8 bar                                       |
| Adequabilidade para vácuo                                          | não                                                 |
| Observação sobre a taxa de fluxo nominal padrão                    | MPA-L: 670 l/min<br>MPA-S: 550 l/min                |
| Taxa de fluxo nominal padrão com QS-8                              | 550 l/min...670 l/min                               |
| Desligar tempo de comutação                                        | 28 ms                                               |
| Ligar o tempo de comutação                                         | 10 ms                                               |
| Pulso de teste positivo máx. com sinal 0                           | 400 µs                                              |
| Pulso de teste negativo máx. com sinal 1                           | 200 µs                                              |
| Flutuações permissíveis da tensão                                  | +/- 25%                                             |
| Meio de funcionamento                                              | Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |

| Característica                                 | Valor                                                                                             |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nota sobre o meio operacional/controlo         | A operação lubrificada é possível (no caso em que a operação lubrificada será sempre obrigatória) |
| Resistência à vibração                         | Teste à aplicação do transporte com gravidade classe 2 de acordo com FN 942017-4 e EN 60068-2-6   |
| Resistência a choques                          | Teste ao choque com nível de gravidade 2 de acordo com FN 942017-5 e EN 60068-2-27                |
| Classe de resistência à corrosão (CRC)         | 1 - Baixa resistência à corrosão                                                                  |
| Em conformidade com LABS                       | VDMA24364-B1/B2-L                                                                                 |
| Temperatura de armazenamento                   | -20 oC...40 oC                                                                                    |
| Temperatura do meio                            | -5 oC...50 oC                                                                                     |
| Humidade relativa                              | Máx. 90% a 40°C                                                                                   |
| Temperatura ambiente                           | -5 oC...50 oC                                                                                     |
| Torque de aperto máx. para montagem da válvula | 0.65 Nm                                                                                           |
| Peso do produto                                | 77 g                                                                                              |
| Tipo de montagem                               | Pelo orifício de passagem                                                                         |
| Observação sobre os materiais                  | Em conformidade com a RoHS                                                                        |
| Material de vedações                           | NBR                                                                                               |
| Material da caixa                              | Alumínio fundido                                                                                  |